

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.020

Täckplatta

State: 2026-07-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.020 - Täckplatta för filterfläkt/utblåsningsfilter

Om befintliga montagehål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan täckplåten användas i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället för filtermattan, utan att det krävs någon mekanisk plåtbearbetning resp. svetsning.



Features

Art. nr.	SK 3240.020
Produktbeskrivning	Om befintliga monteringshål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan man helt enkelt använda täckplåten i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället för filtermattan, utan att det krävs någon mekanisk plåtbearbetning resp. svetsning.
Material	PE, sluten
Färg	Antracit
Observera:	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Passar till art. nr.	3240.... 3241....
Dimension	Bredd: 214 mm Höjd: 214 mm Djup: 15 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,042 kg
Bruttovikt	0,047 kg
Tullvarukod	39211900

Features

ETIM 9	EC002617
ETIM 8	EC002617
ECLASS 8.0	27189260
Produktbeskrivning	SK Täckplatta, för filterfläkt, och utblåsningsfilter SK 3240/3241, Plast, Färg: Antracit

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-----------	---