

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.060 Utblåsningsfilter

State: 2026-05-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.060 - Utblåsningsfilter EMC

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.



Features

Art. nr.	SK 3240.060
Utförande	EMC
Produktbeskrivning	För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material	ABS
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter EMC-filtermatta
Montagehålbild	Hålets bredd: 224 mm Håltagningshöjd: 224 mm
Passar till art. nr.	SK 3240.6xx/3241.6xx
Dimension	Bredd: 255 mm Höjd: 255 mm Djup: 25 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP54 inkl. EMC-filtermatta IP 56 med EMC-filtermatta och strålvattenhuv
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,59 kg
Bruttovikt	0,599 kg

Features

Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Utblåsningsfilter, för EMC filterfläktar,, BHD: 255x255x25 mm

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring
