

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3240.066

## Flockfiberfiltermatta

State: 2026-07-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.066 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

## Features

Art. nr.	SK 3240.066
Utförande	för EMC-filterfläktar
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Koppar-/nickel-/krombelagd fibermatta
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3240.6.. 3241.6..
Dimension	Bredd: 226 mm Höjd: 226 mm Djup: 17 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G3
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,09 kg
Bruttovikt	0,095 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Features

---

Produktbeskrivning	SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3240/3241, EMC, BHD: 226x226x17 mm Filterklass: G2
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

# Approvals

---

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
-----------	-------------------------------