

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.200 Utblåsningsfilter

State: 2026-05-08 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.200 - Utblåsningsfilter Standard

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.



Features

Art. nr.	SK 3240.200
Produktbeskrivning	För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material	ABS
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter Flockfiberfiltermatta
Montagehålbild	Hålets bredd: 224 mm Håltagningshöjd: 224 mm
Passar till art. nr.	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Dimension	Bredd: 255 mm Höjd: 255 mm Djup: 25 mm
Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,56 kg
Bruttovikt	0,582 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Utblåsningsfilter, för filterfläktar, BHD: 255x255x25 mm

Approvals

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring