

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.200 Utblåsningsfilter

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.200 - Utblåsningsfilter Standard

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.



Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3240.200 |
| Produktbeskrivning | För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet. |
| Material | ABS |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Utblåsningsfilter Flockfiberfiltermatta |
| Montagehålbild | Hålets bredd: 224 mm Håltagningshöjd: 224 mm |
| Passar till art. nr. | 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx |
| Dimension | Bredd: 255 mm Höjd: 255 mm Djup: 25 mm |
| Kapslingsklass NEMA | Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,56 kg |
| Bruttovikt | 0,582 kg |
| Tullvarukod | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeskrivning | SK Utblåsningsfilter, för filterfläktar, BHD: 255x255x25 mm |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |