

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.400 Blue e+ utblåsningsfilter

State: 2026-07-08 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.400 - Blue e+ utblåsningsfilter EMC

Syftet med utblåsningsfiltret i kombination med tillhörande filterfläkt är att avleda förlustvärme från apparatskåpen, ventiler skåpen och skydda temperaturkänsliga komponenter. Detta sker genom direkt tillförsel av omgivningsluft, vars temperatur måste ligga under apparatskåpets högsta tillåtna innertemperatur.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3240.400 |
| Utförande | väggmontage EMC |
| Fördelar | Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar Verktøysfritt montage |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Utblåsningsfilter EMC-filtermatta |
| Montagehålbild | Hålets bredd: 224 mm Håltagningshöjd: 224 mm |
| Passar till art. nr. | SK 3240.8xx/3241.8xx |
| Dimension | Bredd: 255 mm Höjd: 255 mm Djup: 45,2 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass NEMA | Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,4 kg |
| Bruttovikt | 0,661 kg |
| Tullvarukod | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeskrivning | SK Blue e+-utblåsningsfilter, EMC, för filterfläkt 3240.8xx/3241.8xx, BH 255 × 255 mm, RAL 7035 |

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
|-----------|---|