

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.060 Utblåsningsfilter

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.060 - Utblåsningsfilter EMC

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.



## Features

Art. nr.	SK 3243.060
Utförande	EMC
Produktbeskrivning	För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material	ABS
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter EMC-filtermatta
Montagehålbild	Hålets bredd: 292 mm Håltagningshöjd: 292 mm
Passar till art. nr.	SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
Dimension	Bredd: 323 mm Höjd: 323 mm Djup: 25 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP54 inkl. EMC-filtermatta IP 56 med EMC-filtermatta och strålvattenhuv
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,775 kg
Bruttovikt	0,83 kg

# Features

---

Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Utblåsningsfilter, för EMC filterfläktar,, BHD: 323x323x25 mm

# Approvals

---

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring