

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.080 Strålvattenhuv

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.080 - Strålvattenhuv för högre kapslingsklass

I synnerhet inom livsmedelsindustrin skyddar strålvattenhuv mot inträngande fukt. Kapslingsklass IP56 uppnås med standardfiltret.



## Features

Art. nr.	SK 3243.080
Produktbeskrivning	För filterfläkt och utblåsningsfilter. Enkel rengöring tack vare utanpåliggande silikontätning.
Material	Rostfritt stål AISI304 – 1.4301 (V2A) Silikon
Passar till art. nr.	3243.... 3244....
Dimension	Bredd: 350 mm Höjd: 480 mm Djup: 110 mm
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 56 vid montage över filterfläkt/utblåsningsfilter med filtermatta
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,8 kg

# Features

---

Bruttovikt	4,102 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivning	SK Strålvattenhuv, för filterfläktar, och utblåsningsfilter SK 3243/3244, BHD: 350x480x110 mm rostfritt stål, silikon

# Approvals

---

Approvals	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-----------	---