

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3245.800 Blue e+ filterfläkt

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3245.800 - Blue e+ filterfläkt EMC

Komplett fläktenhet med EMC-skärmning för verktygsfritt montage i ytor. Lufteffekt 20–900 m<sup>3</sup>/h



## Features

Art. nr.	SK 3245.800
Utförande	väggmontage EMC
Produktbeskrivning	EMC-filterfläktar ger hög skärmande/dämpande effekt och uppfyller kravnivå 2 enligt EN 61587-3.
Fördelar	Enkelt filterbyte tack vare en ny öppningsmekanism på lamellgallret Snabbare installation på skåpet tack vare optimerade spärrhakar Diagonal fläktteknik ger jämn och konstant ventilation i apparatskåpet på grund av högre tryckstabilitet Verktygsfritt montage
Material	Plast
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Montagefärdig enhet, inkl. EMC-filtermatta
Fläkt	Diagonal, EC-Motor
Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)	Vid 50 Hz: 931 m <sup>3</sup> /h
Luftkapacitet med tillhörande utblåsningsfilter inkl. flockfiberfiltermatta	Vid 50 Hz: 728 m <sup>3</sup> /h

# Features

Märkspänning	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 173,5 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 1,38 A
Dimension	Bredd: 323 mm Höjd: 323 mm Djup: 161 mm
Montagedjup	141 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 292 mm Håltagningshöjd: 292 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP51 med flockfiberfiltermatta IP 56 med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta Typ 3, 3R med flockfiberfiltermatta och strålvattenhuv
Observera:	För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Driftstemperatur	-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 72 dB(A)
Gränssnitt	0–10 V/PWM-ingång Varvtalsutgång potentialfri kontakt för felindikering RS485 (ModBus)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,01 kg
Bruttovikt	4,218 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Features

---

Produktbeskrivning	SK Blue e+-filterfläkt, EMC, 931 m <sup>3</sup> /h, 200 V–240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHD 323 × 323 × 161 mm, RAL 7035
--------------------	--

# Approvals

---

Approvals	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	--

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------