

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.940

Veckfilter

State: 2026-04-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.940 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.

Features

Art. nr.	SK 3285.940
Utförande	för chiller
Material	Polyester
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3319.100 3320.200 3334.300 3334.360 3334.440 3334.460 3334.470 3334.480 3334.400 3334.450
Dimension	Bredd: 131 mm Höjd: 113 mm Djup: 13 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G3
Förpackningsenhet	3 st.
Nettovikt	0,087 kg
Bruttovikt	0,097 kg
Tullvarukod	56039390

Features

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Veckfilter för Blue e+ Chiller (inverterskåp) 3320.200/3334.300/3334.400, BHD: 131 x 113 x 13 mm