

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.040

Klimatmodulkoncept profildörr TS 8

State: 2025-12-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.040 - Klimatmodulkoncept profildörr TS 8 för inbyggnad av kylmoduler

Profildörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.



Features

Art. nr.	SK 3300.040
Produktbeskrivning	Profildörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Profildörr utan förmonterad kylmodul TS 8-gångjärn, dörröppningsvinkel ca 110°
Observera:	Instruktioner för inbyggnad i 1200 mm breda TS 8 skåp Om aggregatet placeras till "höger" består 1 förpackning av en profildörr för inbyggnad i den högra apparatskåpshalvan samt en speciell låsdörr för den vänstra halvan. Vid aggregatläge "vänster" finns det 1 förpackning med en profildörr för inbyggnad i den vänstra halvan. Den befintliga låsdörren kan användas.
Anmärkning om art. nr.	Högerhängd dörr
Passar för	Skåptyp: TS 8: = 600 mm: = 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	21
Bruttovikt	24

Features

EAN	4028177560024
ECLASS 8.0	27180702

Approvals

Certificates	EAC
--------------	-----