



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.080

Klimatmodulkoncept profildörr TS 8

State: 2026-04-16 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.080 - Klimatmodulkoncept profildörr TS 8 för inbyggnad av kylmoduler

Profildörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.



Features

Art. nr.	SK 3300.080
Produktbeskrivning	Profildörrar av stålplåt för montage av klimatmoduler av typ SK 3307.7XX till 3310.7XX.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Profildörr utan förmonterad kylmodul TS 8-gångjärn, dörröppningsvinkel ca 110°
Observera:	Instruktioner för inbyggnad i 1200 mm breda TS 8 skåp Om aggregatet placeras till "höger" består 1 förpackning av en profildörr för inbyggnad i den högra apparatskåpshalvan samt en speciell låsdörr för den vänstra halvan. Vid aggregatläge "vänster" finns det 1 förpackning med en profildörr för inbyggnad i den vänstra halvan. Den befintliga låsdörren kan användas.
Anmärkning om art. nr.	Vänsterhängd dörr
Passar för	Aggregatposition vänster
Passar för	Skåptyp: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	21,5 kg

Features

Bruttovikt	25 kg
Tullvarukod	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivning	SK Modulkoncept för klimatisering, profildörrar, för TS, BH: 1200x1800 mm enhet placerad till vänster
