

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.392 Luftkanal

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.392 - Luftkanal för luftstyrning på sidan

För kallluftstillförsel för switchar med luftinsug på sidan.

Features

Art. nr.	SK 3301.392
Produktbeskrivning	Luftkanal, passiv, för kallluftstillförsel till 19" IT-utrustning med luftinsug på sidan. Användning sker i kombination med en heltäckande avskärmning runt montageplanet med hjälp av luftstyrplåtar och en riktad styrning av luftströmmen genom luftkanalen.
Fördelar	För bättre lufttillförsel till 19" IT-utrustning med luftstyrning på sidan Genom en integrerad membranhylsa kan kablar föras igenom bakåt Variabel i djupled
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Luftkanal Adapter för fastsättning på 19"-profilskenor Magnetband för övertäckning av kvarvarande vertikala öppningar i luftstyrplåten
Inbyggnadsmöjligheter	för TS IT 19"-profilskenor för TS IT 19"-montageram för 19"-profilskenor standard
Montagekrav	Kan endast monteras i det främre 19"-installationsplanet Kan endast monteras i området vid de lodräta 19"-öppningarna i luftstyrplåten
Dimension	Höjd: 2 HE
Passar för	Skåptyp: TS IT VX IT Bredd: 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,55 kg

Features

Bruttovikt	1,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Produktbeskrivning	SK Luftkanal, för luftstyrning på sidan, H: 2 HE, djupvariabel 275 - 418 mm