

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.500**

**Elektrisk kondensatavdunstare**

State: 2026-05-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.500 - Elektrisk kondensatavdunstare

För montage på skåpets utsida. Användbar för alla kylaggregat för apparatskåp och luft/vatten värmeväxlare (för väggmontage).



## Features

Art. nr.	SK 3301.500
Produktbeskrivning	För montage på skåpets utsida. Användbar för alla kylaggregat för apparatskåp och luft/vatten värmeväxlare (för väggmontage).
Fördelar	Kompatibel med olika spänningar och kan därför användas internationellt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Elektrisk kondensatavdunstare, anslutningsklar
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/d 115 V: 3,0 l/d
Dimension	Bredd: 280 mm Höjd: 129 mm Djup: 105 mm
Driftstemperatur	5 °C...60 °C
Märkspänning	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,32 kg
Bruttovikt	1,72 kg
Tullvarukod	84159000

# Features

---

ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Produktbeskrivning	SK Kondensatsavdunstare, elektrisk, 115 - 230 V, 50/60 Hz, B: 280 mm

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------