

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.100

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

State: 2026-05-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.100 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".



Features

Art. nr.	SK 3302.100
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,31 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,33 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,15 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,18 kW
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Features

Märkström max.	Vid 50 Hz: 1,6 A Vid 60 Hz: 1,7 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 3 A Vid 60 Hz: 3,4 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 310 m ³ /h Innerkretslopp: 345 m ³ /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,07 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,06
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 280 mm Höjd: 550 mm Djup: 140 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,11 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 0,07 t
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	30 °C...50 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,29 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,31 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,32 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,33 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	25 bar
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	12,225 kg
Bruttovikt	12,868 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK TopTherm kylaggregat, väggmonterade, 0,31 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 280x550x140 mm

Approvals

Approvals	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK