

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3302.110**

**Väggmonterat kylaggregat  
TopTherm Blue e**

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.110 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".



## Features

Art. nr.	SK 3302.110
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,16 kW
Märkspänning	115 V, 1~, 60 Hz
Märkström max.	Vid 60 Hz: 3,3 A

# Features

Startström (max.)	Vid 60 Hz: 8 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 310 m <sup>3</sup> /h Innekretslopp: 345 m <sup>3</sup> /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,03
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 280 mm Höjd: 550 mm Djup: 140 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,13 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO <sub>2</sub> -ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,08 t
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	30 °C...54 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,31 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,36 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	25 bar
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	12,191 kg
Bruttovikt	12,833 kg
Tullvarukod	84158200

## Features

---

ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK TopTherm kylaggregat, väggmonterade, 0.38 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, stålplåt, BHD: 280x550x140 mm

---

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK

---