

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3302.120

## Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

State: 2026-03-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.120 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatorångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".



## Features

|                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.                            | SK 3302.120                                                                                                                                        |
| Utförande                           | väggmontage                                                                                                                                        |
| Produktbeskrivning                  | Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatorångare. |
| Fördelar                            | Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller                      |
| Material                            | Stålplåt                                                                                                                                           |
| Färg                                | RAL 7035                                                                                                                                           |
| Leveransens omfattning              | Kondensor med RiNano-beläggning<br>Anslutningsklart (kontaktdon)<br>Håltagningsmall<br>Fastsättningsmaterial                                       |
| Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 | Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 0,36 kW<br>Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,38 kW<br>Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,21 kW<br>Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,23 kW       |
| Märkspänning                        | 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                             |

# Features

|                                                       |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Märkström max.                                        | Vid 50 Hz: 1,9 A<br>Vid 60 Hz: 2 A                                                                                                              |
| Startström (max.)                                     | Vid 50 Hz: 3,5 A<br>Vid 60 Hz: 3,9 A                                                                                                            |
| Lufteffekt (friblåsande)                              | Ytterkretslopp: 310 m³/h<br>Innerkretslopp: 345 m³/h                                                                                            |
| Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44<br>Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46                                                              |
| Utförande                                             | väggmontage                                                                                                                                     |
| Dimension                                             | Bredd: 280 mm<br>Höjd: 550 mm<br>Djup: 140 mm                                                                                                   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529                    | Yttre kretslopp IP 34<br>Inre kretslopp IP 54                                                                                                   |
| Protection category NEMA                              | UL Type 12                                                                                                                                      |
| Köldmedium/kylmedium                                  | Köldmedium: R134a<br>mängd: 0,11 kg<br>GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430<br>CO2-ekvivalent (CO2e): 0,16 t                            |
| Temperaturreglering                                   | Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)                                                                                                     |
| Driftstemperatur                                      | 10 °C...55 °C                                                                                                                                   |
| Förvaringstemperatur                                  | -40 °C...70 °C                                                                                                                                  |
| Inställningsområde                                    | 30 °C...55 °C                                                                                                                                   |
| Märkeffekt Pel                                        | Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,25 kW<br>Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,26 kW<br>Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,28 kW<br>Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,3 kW |
| Tillåtet driftstryck (p max.)                         | 25 bar                                                                                                                                          |
| Försäkring                                            | Automatsäkring/smältsäkring: 10 A                                                                                                               |
| Förpackningsenhet                                     | 1 st.                                                                                                                                           |
| Nettovikt                                             | 13 kg                                                                                                                                           |

# Features

|             |          |
|-------------|----------|
| Bruttovikt  | 13,75 kg |
| Tullvarukod | 84158200 |
| ETIM 9      | EC000855 |
| ETIM 8      | EC000855 |
| ECLASS 8.0  | 27180704 |

# Approvals

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Certificates | EAC                                                 |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |