

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.100

## Väggmonterade kylaggregat

State: 2026-07-06 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.100 - Vägghmonterade kylaggregat med basiccontroller

Vägghmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.



## Features

Art. nr.	SK 3303.100
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 500 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 610 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 280 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 350 W
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 2,6 A Vid 60 Hz: 2,6 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 5,1 A Vid 60 Hz: 6,4 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 345 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp: 310 m <sup>3</sup> /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utförande	väggmontage

# Features

Dimension	Bredd: 280 mm Höjd: 550 mm Djup: 210 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,17 kg
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Inställningsområde	30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 36 W Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 380 W Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 420 W Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 390 W
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	17 kg
Bruttovikt	17,7 kg
Tullvarukod	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK RTT kylaggregat för väggmontage, 500 W, 230 V, basic controller

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK