

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.130

Väggmonterade kylaggregat

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.130 - Vägghmonterade kylaggregat med basiccontroller

Vägghmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.



Features

Art. nr.	SK 3303.130
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 500 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 610 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 280 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 310 W
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 2,6 A Vid 60 Hz: 2,6 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 5,1 A Vid 60 Hz: 6,4 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 345 m³/h Innerkretslopp: 310 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utförande	väggmontage

Features

Dimension	Bredd: 280 mm Höjd: 550 mm Djup: 210 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,17 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430 CO2-ekvivalent (CO2e): 0,24 t
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Inställningsområde	30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 360 W Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 380 W Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 465 W Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 490 W
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Förpackningsenhet	1 st.
EAN	4028177610453
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Certificates	EAC Ex
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK