

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.514

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, NEMA 4X

State: 2026-07-04 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.514 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.



Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3303.514 |
| Utförande | väggmontage |
| Produktbeskrivning | Energieffektiva Blue e väggmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X. |
| Fördelar | Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller |
| Material | Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) |
| Färg | RAL 7001 |
| Leveransens omfattning | Kondensor med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial |
| Total kyleffekt enligt DIN EN 14511 | Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,35 kW |
| Märkspänning | 115 V, 1~, 60 Hz |

Features

| | |
|---|---|
| Märkström max. | Vid 60 Hz: 5,7 A |
| Startström (max.) | Vid 60 Hz: 11,5 A |
| Lufteffekt (friblåsande) | Ytterkretslopp: 345 m ³ /h Innerkretslopp: 280 m ³ /h |
| Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36 |
| Utförande | väggmontage |
| Dimension | Bredd: 285 mm Höjd: 620 mm Djup: 298 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Köldmedium/kylmedium | Köldmedium: R-513A mängd: 0,19 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 0,12 t |
| Temperaturreglering | e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C) |
| Driftstemperatur | 10 °C...55 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 54 °C |
| Förvaringstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Inställningsområde | 20 °C...54 °C |
| Märkeffekt Pel | Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,5 kW |
| Tillåtet driftstryck (p max.) | 28 bar |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 10 A |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 26,75 kg |
| Bruttovikt | 38,5 kg |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Tullvarukod | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Produktbeskrivning | SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, NEMA 4X, 0.66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, rostfritt stål |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | FCC Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK |