

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.514

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, NEMA 4X

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.514 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energieffektiva Blue e vägghmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 2500 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.



Features

Art. nr.	SK 3303.514
Utförande	vägghmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e vägghmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning. Kapslingsklass NEMA 4X.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Färg	RAL 7001
Leveransens omfattning	Kondensor med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Märkspänning	115 V, 1~, 60 Hz

Features

Märkström max.	Vid 60 Hz: 5,7 A
Startström (max.)	Vid 60 Hz: 11,5 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 345 m ³ /h Innerkretslopp: 280 m ³ /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 285 mm Höjd: 620 mm Djup: 298 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,19 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 0,12 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...54 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 10 A
Anmärkning om art. nr.	utan integrerad kondensatavdunstning.
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	26,75 kg

Features

Bruttovikt	38,5 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, NEMA 4X, 0.66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, rostfritt stål

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	FCC Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK
