


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.140

Väggmonterade kylaggregat

State: 2025-12-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.140 - Väggmonterade kylaggregat med basiccontroller

Väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Features

Art. nr.	SK 3304.140
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1.000 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1.060 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 790 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 840 W
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 2,8 A Vid 60 Hz: 2,9 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 11,5 A Vid 60 Hz: 12,7 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 900 m³/h Innerkretslopp: 600 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 260 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54

Features

Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,5 kg
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Inställningsområde	30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 700 W Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 675 W Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 785 W Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 800 W
Försäkring	Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	47.501
Bruttovikt	50.001
Tullvarukod	84158200
EAN	4028177322912
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK