

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.610

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

State: 2026-05-03 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.610 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".



Features

Art. nr.	SK 3304.610
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Färg	RAL 9007
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,81 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Märkspänning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Features

Märkström max.	Vid 50 Hz: 8,7 A Vid 60 Hz: 9,7 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 26 A Vid 60 Hz: 28 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 805 m ³ /h Innerkretslopp: 600 m ³ /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 260 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,325 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 0,21 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,66 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,77 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	25 bar
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Försäkring	Trafoskydds brytare: 11...16 A
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	40 kg
Bruttovikt	44,5 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Kylaggregat Blue e, väggmontage, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/ 60 Hz, rostfritt stål, BHD: 400 x 950 x 260 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Explanations	Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK