

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3305.100**

**Väggmonterade kylaggregat**

State: 2026-03-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3305.100 - Vägghmonterade kylaggregat med basiccontroller

Vägghmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

## Features

Art. nr.	SK 3305.100
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1.510 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1.230 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 6 A Vid 60 Hz: 6,5 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 22 A Vid 60 Hz: 24 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 900 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp: 800 m <sup>3</sup> /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Utförande	vägghmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 260 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54

# Features

Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,6 kg
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Inställningsområde	30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 975 W Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1.125 W Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1.125 W Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1.285 W
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	38,95 kg
Bruttovikt	44 kg
Tullvarukod	84158200
ECLASS 8.0	27180704

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK