

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.140

Väggmonterade kylaggregat

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.140 - Vägghmonterade kylaggregat med basiccontroller

Vägghmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Features

Art. nr.	SK 3305.140
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1.510 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1.230 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1.250 W
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 2,6 A Vid 60 Hz: 2,9 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 12,2 A Vid 60 Hz: 11,3 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 900 m ³ /h Innerkretslopp: 800 m ³ /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Utförande	vägghmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 260 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54

Features

Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,6 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430 CO2-ekvivalent (CO2e): 0,86 t
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Inställningsområde	30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 925 W Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1.100 W Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1.085 W Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1.275 W
Försäkring	Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	46,551 kg
Bruttovikt	49,001 kg
Tullvarukod	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK