


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3307.740

# Modulkoncept för klimatisering med kylmodul Blue e

State: 2026-06-04 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3307.740 - Modulkoncept för klimatisering med kylmodul Blue e Total kyleffekt 1,50–2,50 kW

Klimatmoduler för kyldörrar. Kyleffekt 1500 till 2500 W.



## Features

Art. nr.	SK 3307.740
Produktbeskrivning	Alla kylmoduler kan kombineras individuellt med varje kyldörr. Kylmodulerna är utrustade med energieffektiv Blue e-teknologi med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensor med RiNano-beläggning Kylmodul förberedd för montage i kyldörr Integrerad elektronisk kondensatavdunstning Anslutningsklart (kontaktdon)
Märkström max.	Vid 50 Hz: 2,5 A Vid 60 Hz: 2,7 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 8,5 A Vid 60 Hz: 9,2 A
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35	0,92 kW/1,13 kW
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50	1,05 kW/1,25 kW

# Features

Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Vid 60 Hz	2,7 A
Observera:	För effektiv drift behövs en 100 eller 200 mm hög sockel
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 1.100 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp: 600 m <sup>3</sup> /h
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,7 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO <sub>2</sub> -ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,44 t
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,65 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,03 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,05 kW
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	60 kg
Bruttovikt	66 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivning	SK Modulkoncept för klimatisering, Blue e kylmodul, 1,60/1,65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)  
UR + C-UR (recognized)

---

Explanations

Konformitetsförklaring  
Declaration of conformity - F-gas regulation