

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3310.740

Modulkoncept för klimatisering med kylmodul Blue e

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3310.740 - Modulkoncept för klimatisering med kylmodul Blue e Total kyleffekt 1,50–2,50 kW

Klimatmoduler för kyldörrar. Kyleffekt 1500 till 2500 W.



Features

Art. nr.	SK 3310.740
Produktbeskrivning	Alla kylmoduler kan kombineras individuellt med varje kyldörr. Kylmodulerna är utrustade med energieffektiv Blue e-teknologi med integrerad e-Comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensor med RiNano-beläggning Kylmodul förberedd för montage i kyldörr Integrerad elektronisk kondensatavdunstning Anslutningsklart (kontaktdon)
Märkström max.	Vid 50 Hz: 3,5 A Vid 60 Hz: 3,7 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 13 A Vid 60 Hz: 14 A
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35	1,41 kW/1,82 kW
Märkeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50	1,54 kW/2,08 kW

Features

Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Vid 60 Hz	3,7 A
Observera:	För effektiv drift behövs en 100 eller 200 mm hög sockel
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 1.100 m ³ /h Innerkretslopp: 1.100 m ³ /h
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 1 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 0,63 t
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,91 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,51
Driftstemperatur	10 °C...54 °C
Tillåtet driftstryck (p max.)	30 bar
Inställningsområde	20 °C...53 °C
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,7 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,76 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,9 kW
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	73 kg
Bruttovikt	77 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Produktbeskrivning	SK Modulkoncept för klimatisering, Blue e kylmodul, 2,7/2,75 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Explanations

Konformitetsförklaring
Declaration of conformity - F-gas regulation