

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.160 Luftstyrningsatts

State: 2026-05-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.160 - Luftstyrningssats för LCP Hybrid

Luftstyrningssatsen leder in luftströmmen i värmeväxlaren på LCP Hybrid utan större tryckförluster.

## Features

Art. nr.	SK 3311.160
Produktbeskrivning	Luftstyrningssatsen består av två instickbara plåtar som kan monteras upp- och nedtill i bakre delen av 19"-montageramen. Plåtarna är till för att luftströmmen ska kunna styras från IT-utrustningen, som är installerad i övre och nedre delen av 19"-montageramen, utan några större tryckförluster i värmeväxlaren på LCP Hybrid. Luftstyrplåtarna monteras mellan djupprofilerna på 19"-montageramen och kan monteras i 600 mm och 800 mm breda skåp.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 529 mm Höjd: 110 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	2,2 kg
Bruttovikt	2,32 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeskrivning	SK Air routing kit, BxH: 529x110 mm för LCP Hybrid CW, för B: 600/800 mm