

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.802

Takplåt

State: 2026-03-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.802 - Takplåt för takmonterat kylaggregat Blue e+ IT

För montage av takmonterat kylaggregat. Hålet i takplåten är placerat så att ett takmonterat kylaggregat hamnar centrerat på skåpet.

Features

Art. nr.	SK 3312.802
Produktbeskrivning	För montage av takmonterat kylaggregat Hålet i takplåten är placerat så att ett takmonterat kylaggregat hamnar centrerat på skåpet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7035
Montagekrav	Vid montage ska fastsättningsmaterialet till den stängda takplåten användas Den elektriska kondensatförångaren SK 3355.720 kan på grund av kollision med 19-tumsplanet inte användas. Kondensatavloppet måste ske via den medföljande slangen.
Passar till art. nr.	3312.800
Passar för	Skåptyp: TS IT Bredd: = 800 mm Djup: = 1.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivning	SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, With mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1000 mm, RAL 7035