

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.807

Takplåt

State: 2026-04-19 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.807 - Takplåt för takmonterat kylaggregat Blue e+ IT

För montage av takmonterat kylaggregat. Hålet i takplåten är placerat så att ett takmonterat kylaggregat hamnar centrerat på skåpet.

Features

Art. nr.	SK 3312.807
Produktbeskrivning	För montage av takmonterat kylaggregat Hålet i takplåten är placerat så att ett takmonterat kylaggregat hamnar centrerat på skåpet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7035
Montagekrav	Vid montage ska fastsättningsmaterialet till den stängda takplåten användas Den elektriska kondensatförångaren SK 3355.720 kan på grund av kollision med 19-tumsplanet inte användas. Kondensatavloppet måste ske via den medföljande slangen.
Passar till art. nr.	3312.800 3185.730
Passar för	Skåptyp: VX IT VX Bredd: = 800 mm Djup: = 1.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6 kg
Bruttovikt	9,7 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744

Features

ECLASS 8.0

27182405

Produktbeskrivning

SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312800 cooling unit, WD: 800 x 1200 mm, RAL 7035