

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3321.700 Flockfiberfiltermatta

State: 2026-07-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3321.700 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Features

Art. nr.	SK 3321.700
Utförande	för filterfläkt
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Filtermatta
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3237.2xx/3237.1xx
Dimension	Bredd: 89 mm Höjd: 89 mm Djup: 10 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G2 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,005 kg
Bruttovikt	0,007 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Features

Produktbeskrivning

SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3237, BHD: 89x89x10 mm
Filterklass: G2