

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.700

Flockfiberfiltermatta

State: 2026-05-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.700 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Features

Art. nr.	SK 3322.700
Utförande	för filterfläkt
Produktbeskrivning	Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
Material	Filtermatta
Observera:	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Passar till art. nr.	3238....
Dimension	Bredd: 120 mm Höjd: 120 mm Djup: 11 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G2 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,01 kg
Bruttovikt	0,013 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK filtermatta, för filterfläkt, för SK 3238.... BHD: 120 x 120 x 11 mm

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)