

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.705 Flockfiberfiltermatta

State: 2026-07-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDELHLM LOH GROUP



SK 3322.705 - Flockfiberfiltermatta

Ersättningsfiltermattor för takfläktar, filterfläktar eller Thermoelectric Cooler för effektiv skydd av kopplingskåpskomponenterna mot smuts, damm och vatten.

Features

| | |
|----------------------|--|
| Art. nr. | SK 3322.705 |
| Utförande | för filterfläkt |
| Produktbeskrivning | Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm. |
| Material | Filtermatta |
| Observera: | Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar. |
| Passar till art. nr. | 3238.... |
| Dimension | Bredd: 120 mm Höjd: 120 mm Djup: 12 mm |
| Filterklass | enligt DIN EN 779: G2 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50% |
| Förpackningsenhet | 50 st. |
| Nettovikt | 0,2 kg |
| Bruttovikt | 0,253 kg |
| Tullvarukod | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeskrivning | SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3238, i dispenser, BHD: 120x120x12 mm Filterklass: G2 |

Approvals

Approvals

CSA

UR + C-UR (recognized)