


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3322.720 Veckfilter

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3322.720 - Veckfilter för filter- och takfläkt, kylaggregat och Chiller

Den förstklassiga veckfiltertekniken möjliggör betydligt större volymflöden än vanliga flockfiberfiltermatta. Det betyder att aggregatet får högre prestanda och lägre energiförbrukning. Filteregenskaperna ger dessutom mindre damm i skåpet eller aggregatet och avsevärt lägre servicekostnader tack vare längre drifttider.



## Features

Art. nr.	SK 3322.720
Utförande	för filterfläkt/utblåsningsfilter
Material	PET
Färg	vit
Observera:	Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
Passar till art. nr.	3238.xxx
Dimension	Bredd: 114 mm Höjd: 114 mm Djup: 14 mm
Filterklass	enligt DIN EN 779: G4 enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 vid montage i filter- och takfläkt/utblåsningsfilter
Anmärkning om art. nr.	Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
Förpackningsenhet	5 st.

# Features

---

Nettovikt	0,095 kg
Bruttovikt	0,1 kg
Tullvarukod	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Veckfilter IP54 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3238.xxx, BHD: 114 x 114 x 14 mm

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized)
-----------	------------------------