

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.600

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

State: 2026-05-25 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.600 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".



Features

Art. nr.	SK 3328.600
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Färg	RAL 9007
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,39 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,52 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,76 kW

Features

Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Märkström max.	Vid 50 Hz: 5,8 A Vid 60 Hz: 7,1 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 20 A Vid 60 Hz: 22 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 980 m ³ /h Innerkretslopp: 980 m ³ /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 1.580 mm Djup: 295 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 0,95 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO ₂ -ekvivalent (CO ₂ e): 0,6 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,08 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 16 A

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	65,55 kg
Bruttovikt	69 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, 2.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rostfritt stål

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK