

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.100

Väggmonterade kylaggregat

State: 2026-04-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.100 - Vägghmonterade kylaggregat med basiccontroller

Vägghmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Features

Art. nr.	SK 3329.100
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2.500 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2.750 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1.600 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1.750 W
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 8,6 A Vid 60 Hz: 10,6 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 21 A Vid 60 Hz: 21 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 710 m ³ /h Innerkretslopp: 640 m ³ /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,7
Utförande	vägghmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 1.580 mm Djup: 295 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54

Features

Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,95 kg
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Inställningsområde	30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1.450 W Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1.675 W Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1.625 W Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 2.000 W
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	68,4 kg
Bruttovikt	72 kg
Tullvarukod	84158200
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK