

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.520

Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

State: 2026-03-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.520 - Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".

Features

Art. nr.	SK 3329.520
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensor med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,6 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Märkspänning	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 10 A Vid 60 Hz: 12,2 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 24 A Vid 60 Hz: 24 A

Features

Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 1.230 m³/h Innerkretslopp: 1.230 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 1.580 mm Djup: 295 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 1,15 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO2-ekvivalent (CO2e): 0,73 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,53 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,41 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Trafoskyddsbrytare: 11...16 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	65,55 kg
Bruttovikt	69 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

Features

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

Approvals

Certificates	EAC
--------------	-----

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---