

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3329.540

# Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e

State: 2026-06-20 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3329.540 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".

## Features

Art. nr.	SK 3329.540
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,9 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 2 kW
Märkspänning	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 3,3 A Vid 60 Hz: 3,4 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 6,8 A Vid 60 Hz: 7,6 A

# Features

Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 1.200 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp: 1.200 m <sup>3</sup> /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 1.580 mm Djup: 295 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R-513A mängd: 1,15 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 631 CO <sub>2</sub> -ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,73 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,19 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,46 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,45 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Försäkring	Motorskydds brytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	70,3 kg
Bruttovikt	74 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855

# Features

---

ECLASS 8.0

27180704

---

Produktbeskrivning

SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, 2.55 kW, 400/460 V, 3~,  
50/60 Hz, stålplåt, BHD: 400x1580x295 mm

# Approvals

---

Approvals

30 - KC Korea  
UL + C-UL (listed)  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Explanations

Konformitetsförklaring  
Declaration of conformity - F-gas regulation  
Konformitetsförklaring UK