



# SK 3329.610 - Vägghmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten "horisontell" och "inbyggd".



## Features

Art. nr.	SK 3329.610
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar	Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Färg	RAL 9007
Leveransens omfattning	Kondensator med RiNano-beläggning Anslutningsklart (kontaktdon) Håltagningsmall Fastsättningsmaterial Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,71 kW Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,8 kW Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW

# Features

Märkspänning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 17 A Vid 60 Hz: 22 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 44 A Vid 60 Hz: 42 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 710 m <sup>3</sup> /h Innerkretslopp: 640 m <sup>3</sup> /h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11 Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 1.580 mm Djup: 295 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,95 kg GWP-faktor (Global Warming Potential): 1.430 CO <sub>2</sub> -ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 1,36 t
Temperaturreglering	e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,21 kW Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,05 kW Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,5 kW Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,73 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)	28 bar
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Försäkring	Trafoskydds brytare: 18...25 A

# Features

---

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	76 kg
Bruttovikt	76 kg
Tullvarukod	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Produktbeskrivning	SK Kylaggregat Blue e, väggmontage, 2,5 kW, 115 V, 1~, 50/ 60 Hz, rostfritt stål, BHD: 400 x 1580 x 295 mm

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	FCC Konformitetsförklaring Declaration of conformity - F-gas regulation Konformitetsförklaring UK