

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3341.230

Fläktchassin för 482,6 mm (19")

State: 2026-04-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3341.230 - Fläktchassin för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320–480 m³/h

Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.

Features

| | |
|--------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3341.230 |
| Produktbeskrivning | Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Anslutningsklar enhet Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial |
| Lufteffekt (friblåsande) | 480 m ³ /h |
| Märkspänning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 0,36 A Vid 60 Hz: 0,33 A |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 6 A |
| Dimension | Bredd: 482,6 mm Höjd: 44 mm Djup: 200 mm |
| Fläktarnas axelavstånd | 85 mm |
| Antal fläktar | 3 |
| Ljudnivå | Vid 50 Hz: 51 dB(A) |
| Driftstemperatur | -10 °C...55 °C |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 2,54 kg |
| Bruttovikt | 2,727 kg |
| Tullvarukod | 84145915 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivning | SK Fläktchassin, för 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm |

Approvals

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Explanations | Konformitetsförklaring |
