

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.024 Fläktchassin för 482,6 mm (19")

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.024 - Fläktchassin för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320–480 m³/h

Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.

Features

| | |
|--------------------------|---|
| Art. nr. | SK 3342.024 |
| Produktbeskrivning | Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Anslutningsklar enhet Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial |
| Lufteffekt (friblåsande) | 480 m ³ /h |
| Anmärkning om art. nr. | Leveranstid på begäran |
| Märkspänning | 24 V (DC) |
| Märkström max. | vid DC: 0,74 A |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 6 A |
| Dimension | Bredd: 482,6 mm Höjd: 44 mm Djup: 200 mm |
| Fläktarnas axelavstånd | 105 mm |
| Antal fläktar | 3 |
| Ljudnivå | vid DC: 51 dB(A) |
| Driftstemperatur | -10 °C...55 °C |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,75 kg |
| Bruttovikt | 1,86 kg |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Tullvarukod | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Produktbeskrivning | SK Fläktchassin, för 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 24 V (DV), BHD: 482.6x44x200 mm |

Approvals

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Explanations | Konformitetsförklaring |