


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.024

Fläktchassin för 482,6 mm (19")

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.024 - Fläktchassin för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320–480 m³/h

Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.

Features

Art. nr.	SK 3342.024
Produktbeskrivning	Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar enhet Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial
Lufteffekt (friblåsande)	480 m ³ /h
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Märkspänning	24 V (DC)
Märkström max.	vid DC: 0,74 A
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 44 mm Djup: 200 mm
Fläktarnas axelavstånd	105 mm
Antal fläktar	3
Ljudnivå	vid DC: 51 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,75 kg
Bruttovikt	1,86 kg

Features

Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Fläktchassin, för 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 24 V (DV), BHD: 482.6x44x200 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring