

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.115

Fläktchassin för 482,6 mm (19")

State: 2026-03-04 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.115 - Fläktchassin för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320–480 m³/h

Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.

Features

Art. nr.	SK 3342.115
Produktbeskrivning	Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar enhet Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial
Lufteffekt (friblåsande)	480 m ³ /h
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Märkspänning	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,69 A Vid 60 Hz: 0,69 A
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 44 mm Djup: 200 mm
Fläktarnas axelavstånd	105 mm
Antal fläktar	3
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 52 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,6 kg

Features

Bruttovikt	2,78 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
-----------	-------------------------------