

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3342.230 Fläktchassin för 482,6 mm (19")

State: 2026-05-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3342.230 - Fläktchassin för 482,6 mm (19") Lufteffekt 320–480 m³/h

Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.

Features

Art. nr.	SK 3342.230
Produktbeskrivning	Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar enhet Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial
Lufteffekt (friblåsande)	480 m ³ /h
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,36 A Vid 60 Hz: 0,33 A
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 44 mm Djup: 200 mm
Fläktarnas axelavstånd	105 mm
Antal fläktar	3
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 51 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,58 kg
Bruttovikt	2,743 kg
Tullvarukod	84145915

Features

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Fläktchassin, för 482.6 mm (19"), 480 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring
