

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3350.115

Fläktchassi Vario för 482,6 mm (19")

State: 2026-03-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3350.115 - Fläktchassi Vario för 482,6 mm (19")

Lufteffekt 320–480 m³/h

Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs. Enkelt underhåll av fläkten tack vare montageram.

Features

Art. nr.	SK 3350.115
Produktbeskrivning	Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
Fördelar	Enkelt underhåll och byte av fläkten tack vare montageram
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar enhet Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial
Lufteffekt (friblåsande)	320 m ³ /h
Anmärkning om art. nr.	Leveranstid på begäran
Märkspänning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,46 A Vid 60 Hz: 0,46 A
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 44 mm Djup: 200 mm
Fläktarnas axelavstånd	85 mm
Antal fläktar	2
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 52 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	2,04 kg
Bruttovikt	2,24 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
-----------	-------------------------------