

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3351.230

# Fläktchassi Vario för 482,6 mm (19")

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3351.230 - Fläktchassi Vario för 482,6 mm (19")

## Lufteffekt 320–480 m<sup>3</sup>/h

Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs. Enkelt underhåll av fläkten tack vare monterageram.

## Features

Art. nr.	SK 3351.230
Produktbeskrivning	Fläktchassi för direkt inbyggnad i 19"-profil. Inbyggnaden möjliggör permanent luftcirkulation i apparatskåpet, vilket gör att bildande av värmefickor förebyggs.
Fördelar	Enkelt underhåll och byte av fläkten tack vare monterageram
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Anslutningsklar enhet Inkl. klämlist och fastsättningsmaterial
Lufteffekt (friblåsande)	480 m <sup>3</sup> /h
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,36 A Vid 60 Hz: 0,33 A
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 6 A
Dimension	Bredd: 482,6 mm Höjd: 44 mm Djup: 200 mm
Fläktarnas axelavstånd	85 mm
Antal fläktar	3
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 51 dB(A)
Driftstemperatur	-10 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,5 kg

## Features

---

Bruttovikt	2,712 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Vario fläktchassi, för 482.6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm

## Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring