

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3355.100 Montageramar

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3355.100 - Montageramar för fläktchassi Vario

Montageram för rackmonterad fläkt Vario: Montage direkt i kortramen eller över två profilvinklar på 19"-profilskenan.



Features

Art. nr.	SK 3355.100
Leveransens omfattning	Montageramar Inkl. kontaktdon och monterad anslutningskabel Montagevinkel för alternativt montage på fastsättningsplan 482,6 mm (19") Fastsättningsmaterial
Längd på anslutningskabel	3 m
Passar till art. nr.	3350.230 3351.230 3352.230
Elektrisk anslutning	115 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,88 kg
Bruttovikt	0,905 kg
Tullvarukod	84149000
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Features

Produktbeskrivning

SK Montageramar, för Vario fläktchassi, SK 3350/3351/3352.230,
för 110 V (DC), 230 V