

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3357.100 Montageramar

State: 2026-07-02 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3357.100 - Montageramar för fläktchassi Vario

Montageram för rackmonterad fläkt Vario: Montage direkt i kortramen eller över två profilvinklar på 19"-profilskenan.



Features

Art. nr.	SK 3357.100
Leveransens omfattning	Montageramar Inkl. kontaktdon och monterad anslutningskabel Montagevinkel för alternativt montage på fastsättningsplan 482,6 mm (19") Fastsättningsmaterial
Längd på anslutningskabel	3 m
Passar till art. nr.	3352.500
Elektrisk anslutning	24 V DC 115–240 V
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,395 kg
Bruttovikt	1,52 kg
Tullvarukod	84149000
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK Montageramar, för Vario fläktchassi SK 3352.500, för 24 V (DC), 115-230 V