

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.140

Väggmonterade kylaggregat

State: 2025-12-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.140 - Väggmonterade kylaggregat med basiccontroller

Väggmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad basiccontroller som standard, RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Features

Art. nr.	SK 3361.140
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Anslutningsklar Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511	Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 750 W Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 780 W Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 510 W Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 540 W
Märkspänning	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 400 V AC
Märkström max.	Vid 50 Hz: 1,2 A Vid 60 Hz: 1,4 A
Startström (max.)	Vid 50 Hz: 3,1 A Vid 60 Hz: 3,3 A
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp: 480 m³/h Innerkretslopp: 600 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Utförande	väggmontage
Dimension	Bredd: 280 mm Höjd: 550 mm Djup: 280 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	Yttre kretslopp IP 34 Inre kretslopp IP 54

Features

Köldmedium/kylmedium	Köldmedium: R134a mängd: 0,28 kg
Temperaturreglering	Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	20 °C...55 °C
Inställningsområde	30 °C...55 °C
Märkeffekt Pel	Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 480 W Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 550 W Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 530 W Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 640 W
Försäkring	Trafoskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	20
Bruttovikt	22
EAN	4028177433748
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK