Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3363.100

# Luft-vatten värmeväxlare

State: 2026-11-20 (Source: www.rittal.com/se-sv)

# SK 3363.100 - Luft-vatten värmeväxlare väggmontage

Effektklasser 375–5000 W. För tuffa miljöer. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | SK 3363.100 |
| Utförande | väggmontage<br>Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn) |
| Produktbeskrivning | För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt. |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Anslutningsklar<br>Håltagningsmall<br>Tätnings- och fastsättningsmaterial |
| Total kyleffekt | L 35 W 10 vid 400 l/h: 0,5 kW |
| Märkspänning | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Märkeffekt Pel | Vid 50 Hz: 37 W<br>Vid 60 Hz: 38 W |
| Märkström max. | Vid 50 Hz: 0,18 A<br>Vid 60 Hz: 0,18 A |
| Tillåtet driftstryck (p max.) | 1: 10 bar |
| Anslutningstyp (elektrisk) | Kontaktdon |
| Inkopplingstid | 100 % |
| Kylmedium | Vatten (för specifikation, se Internet) |
| Vattteningångstemperatur | 1 °C...30 °C |
| Vattenanslutningar | ½" slangkoppling<br>G ⅜" AG |
| Temperaturreglering | Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C) |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| Driftstemperatur | 1 °C...70 °C |
| Observera: | Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller |
| Dimension | Bredd: 280 mm<br>Höjd: 550 mm<br>Djup: 120 mm |
| Försäkring | Automatsäkring/smältsäkring: 4 A |
| Inställningsområde | 20 °C...55 °C |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55<br>IP 65 på begäran |
| Protection category NEMA | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 8,896 kg |
| Bruttovikt | 9,364 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Tullvarukod | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeskrivning | SK Luft/vatten-värmeväxlare, väggmontage, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basreglering, vattenförande delar: koppar/mässing, BHD: 280 x 550 x 120 mm |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | Konformitetsförklaring |